





1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																														
A		RoHS										标 记 MARK.		日 期 DATE		修 改 REVISE		核 准 APPROVE		A																																																																																																																								
B																				B																																																																																																																								
C																				C																																																																																																																								
D																				D																																																																																																																								
E		<table><tr><td>项 目</td><td>规 格</td></tr><tr><td>额定电负荷:</td><td>DC12V 50mA</td></tr><tr><td>绝缘电阻:</td><td>≤100mΩ 100V DC</td></tr><tr><td>耐压强度:</td><td>AC250V 50Hz/1min</td></tr><tr><td>电气寿命:</td><td>50,000 cycles Min</td></tr><tr><td>环境温度:</td><td>-25℃~+70℃</td></tr><tr><td>接触电阻:</td><td>≤100mΩ Max</td></tr><tr><td>行 程:</td><td>0.15±0.1mm</td></tr><tr><td>动作力:</td><td>250gf±50gf 160gf±40gf</td></tr></table>										项 目	规 格	额定电负荷:	DC12V 50mA	绝缘电阻:	≤100mΩ 100V DC	耐压强度:	AC250V 50Hz/1min	电气寿命:	50,000 cycles Min	环境温度:	-25℃~+70℃	接触电阻:	≤100mΩ Max	行 程:	0.15±0.1mm	动作力:	250gf±50gf 160gf±40gf											E																																																																																																				
项 目	规 格																																																																																																																																											
额定电负荷:	DC12V 50mA																																																																																																																																											
绝缘电阻:	≤100mΩ 100V DC																																																																																																																																											
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min																																																																																																																																											
电气寿命:	50,000 cycles Min																																																																																																																																											
环境温度:	-25℃~+70℃																																																																																																																																											
接触电阻:	≤100mΩ Max																																																																																																																																											
行 程:	0.15±0.1mm																																																																																																																																											
动作力:	250gf±50gf 160gf±40gf																																																																																																																																											
F		<table><tr><td>6</td><td>盖板</td><td>SUS304</td><td>1</td><td>清洗</td><td colspan="3">一 般 公 差 GENERAL TOLERANCE</td><td colspan="2">单 位: UNIT mm</td><td colspan="2">产 品 名 称 Product Title</td><td colspan="2">轻触开关</td></tr><tr><td>5</td><td>按钮</td><td>LCP</td><td>1</td><td>清洗</td><td>X.</td><td>±0.2</td><td>X.°</td><td>±1°</td><td>材 质 MATERIAL</td><td></td><td colspan="2">产 品 系 列 Product series</td><td colspan="2">3X4两脚</td></tr><tr><td>4</td><td>防尘膜</td><td>聚酰亚胺</td><td>1</td><td>黄色</td><td>.X</td><td>±0.1</td><td>.X°</td><td>±0.5°</td><td>重 量 WT.</td><td></td><td colspan="2">产 品 编 码 MODEL NO</td><td colspan="2">FG-TC-3304-N-260</td></tr><tr><td>3</td><td>弹片</td><td>SUS301</td><td>2</td><td>镀银</td><td>.XX</td><td>±0.05</td><td>.XX°</td><td>±0.3°</td><td>图 号 DWG NO.</td><td></td><td colspan="2">深 圳 市 富 港 科 技 有 限 公 司</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2</td><td>基座</td><td>LCP</td><td>1</td><td>黑色</td><td>.XXX</td><td>±0.02</td><td>.XXX°</td><td>----</td><td>视 图 VIEW</td><td>比 例 SCALE</td><td colspan="2">1 : 1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1</td><td>卡件</td><td>磷铜</td><td>1</td><td>镀银</td><td>设 计 DESIGN</td><td colspan="3"></td><td>版 本 REV.</td><td>A0</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>编 号</td><td>部 件 名 称</td><td>材 料 名 称</td><td>数 量</td><td>备 注</td><td>审 核 CHECKED</td><td colspan="3"></td><td>校 准 化 STANDARD</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>批 准 APPROVE</td><td colspan="3"></td><td>日 期</td><td>2021/10</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">张 数 第 页</td></tr></table>										6	盖板	SUS304	1	清洗	一 般 公 差 GENERAL TOLERANCE			单 位: UNIT mm		产 品 名 称 Product Title		轻触开关		5	按钮	LCP	1	清洗	X.	±0.2	X.°	±1°	材 质 MATERIAL		产 品 系 列 Product series		3X4两脚		4	防尘膜	聚酰亚胺	1	黄色	.X	±0.1	.X°	±0.5°	重 量 WT.		产 品 编 码 MODEL NO		FG-TC-3304-N-260		3	弹片	SUS301	2	镀银	.XX	±0.05	.XX°	±0.3°	图 号 DWG NO.		深 圳 市 富 港 科 技 有 限 公 司				2	基座	LCP	1	黑色	.XXX	±0.02	.XXX°	----	视 图 VIEW	比 例 SCALE	1 : 1				1	卡件	磷铜	1	镀银	设 计 DESIGN				版 本 REV.	A0					编 号	部 件 名 称	材 料 名 称	数 量	备 注	审 核 CHECKED				校 准 化 STANDARD											批 准 APPROVE				日 期	2021/10			张 数 第 页										F	
6	盖板	SUS304	1	清洗	一 般 公 差 GENERAL TOLERANCE			单 位: UNIT mm		产 品 名 称 Product Title		轻触开关																																																																																																																																
5	按钮	LCP	1	清洗	X.	±0.2	X.°	±1°	材 质 MATERIAL		产 品 系 列 Product series		3X4两脚																																																																																																																															
4	防尘膜	聚酰亚胺	1	黄色	.X	±0.1	.X°	±0.5°	重 量 WT.		产 品 编 码 MODEL NO		FG-TC-3304-N-260																																																																																																																															
3	弹片	SUS301	2	镀银	.XX	±0.05	.XX°	±0.3°	图 号 DWG NO.		深 圳 市 富 港 科 技 有 限 公 司																																																																																																																																	
2	基座	LCP	1	黑色	.XXX	±0.02	.XXX°	----	视 图 VIEW	比 例 SCALE	1 : 1																																																																																																																																	
1	卡件	磷铜	1	镀银	设 计 DESIGN				版 本 REV.	A0																																																																																																																																		
编 号	部 件 名 称	材 料 名 称	数 量	备 注	审 核 CHECKED				校 准 化 STANDARD																																																																																																																																			
					批 准 APPROVE				日 期	2021/10			张 数 第 页																																																																																																																															
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																														