REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE









NOTES:

1.BASE: LCP
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:

1.Spacing: 2.0
2.Voltage Rating: 250V AC DC
3.Current Rating: 2A AC DC
4.Insulation Resistance: 800MΩ Min
5.Contact Resistance: 20mΩ Max
6.Withstanding voltage: 500V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: −25℃ ~+ 85℃

Part No	Pin	A	B
AF-PH2.0-2PLT-W1	2	2.00	8.00
AF-PH2.0-3PLT-W1	3	4.00	10.00
AF-PH2.0-4PLT-W1	4	6.00	12.00
AF-PH2.0-5PLT-W1	5	8.00	14.00
AF-PH2.0-6PLT-W1	6	10.00	16.00
AF-PH2.0-7PLT-W1	7	12.00	18.00
AF-PH2.0-8PLT-W1	8	14.00	20.00
AF-PH2.0-9PLT-W1	9	16.00	22.00
AF-PH2.0-10PLT-W1	10	18.00	24.00
AF-PH2.0-11PLT-W1	11	20.00	26.00
AF-PH2.0-12PLT-W1	12	22.00	28.00
AF-PH2.0-13PLT-W1	13	24.00	30.00
AF-PH2.0-14PLT-W1	14	26.00	32.00
AF-PH2.0-15PLT-W1	15	28.00	34.00
AF-PH2.0-16PLT-W1	16	30.00	36.00





GENERAL TOLERANCE	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD	BXCONN®
DIM. TOL. x. ±0.20 x.x ±0.10 x.xx ±0.05 GENERAL ANGLE: x.° ±5° x.x° ±3° x.xx° ±1°	TITLE: WAFER 2.00 立贴	
	DWG. NO.: AF-PH2.0-NPLT-W1	CHECKED: MAX
	PART NO.: AF-PH2.0-NPLT-W1	DRAWN: ELLA
	UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL