





MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE
序号	品名	材质		
①	0.8—C型WTB 刺破型公头胶芯	PA66加玻纤 UL94 V-0 米黄色		
②	0.8—C型WTB 刺破型公头端子	铜合金/镀金		



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ (含通电时的温度上升值)。
3. 额定电压: 30V, AC/DC.
4. 接触电阻: 初期 $\leq 0.02\Omega$, 环境试验后 $\leq 0.04\Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ min.
6. 额定电流: 0.5A, AC/DC
(使用 AWG #32, $0.038 \pm 0.02\text{mm}$).
7. 耐电压: AC 200V/1分钟.



Part No	CKT	A	B	C	D
WAFER-0.8-2PJK-CPW	2	0.80	1.78	2.18	2.40
WAFER-0.8-3PJK-CPW	3	1.60	2.58	2.98	3.20
WAFER-0.8-4PJK-CPW	4	2.40	3.38	3.78	4.00
WAFER-0.8-5PJK-CPW	5	3.20	4.18	4.58	4.80
WAFER-0.8-6PJK-CPW	6	4.00	4.98	5.38	5.60
WAFER-0.8-7PJK-CPW	7	4.80	5.78	6.18	6.40
WAFER-0.8-8PJK-CPW	8	5.60	6.58	6.98	7.20
WAFER-0.8-9PJK-CPW	9	6.40	7.38	7.78	8.00
WAFER-0.8-10PJK-CPW	10	7.20	8.18	8.58	8.80
WAFER-0.8-11PJK-CPW	11	8.00	8.98	9.38	9.60
WAFER-0.8-12PJK-CPW	12	8.80	9.78	10.18	10.40
WAFER-0.8-13PJK-CPW	13	9.60	10.58	10.98	11.20
WAFER-0.8-14PJK-CPW	14	10.40	11.38	11.78	12.00
WAFER-0.8-15PJK-CPW	15	11.20	12.18	12.58	12.80
WAFER-0.8-16PJK-CPW	16	12.00	12.98	13.38	13.60
WAFER-0.8-17PJK-CPW	17	12.80	13.78	14.18	14.40
WAFER-0.8-18PJK-CPW	18	13.60	14.58	14.98	15.20
WAFER-0.8-19PJK-CPW	19	14.40	15.38	15.78	16.00
WAFER-0.8-20PJK-CPW	20	15.20	16.18	16.58	16.80

MANUFACTURE DWG			东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 0.80 Pitch C型WTB刺破公头		
			PAR	WAFER-0.8-NPJK-CPW	
DWN	Lucas				
CHKD	Ethan				
APVD	Jacob				
SCALE:1:1	UNIT:MM				
X.XX:±0.10		CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A