





REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)
A0	新版发行	2018.11.07	Lee
A1	客户要求印字变更	2019.05.08	Lee



规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:


1. 额定电流:Current Rating:
1.0A/contact terminal
2. 接触阻抗>Contact Resistance
40 milliohms MAX
3. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC For one minute
4. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN
5. 工作温度:Operating Temperature:
-40℃ to +80℃

原材料:Raw material:

1. 塑胶:Plastic cement:
PBT+30%GF UL 94V-0 Black
2. 端子>Contact:Copper Alloy C5210
3. 卡钩:Hook: Copper Alloy C5210

电镀:Electroplate:

1. 端子>Contact: Plated Gold 4u" in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 卡钩:Hook:
Tin Plating

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co.,Ltd TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
品名 (ITEM NO)	80P工业连接器-母头	版本 (REV)	A1	比例(SCALE) 1:1
料号 (PART NO)	P80FW-R23A-002	日期 (DATE)	2019.05.28	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X° ±5° X.X° ±2°
图号 (DWG NO)	P-80F-002	设计 (DESIGN)	Lee	
		审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		

RoHS Compliant

隔板

产品

标签


吸塑盒

① PE真空盒(1Set) (33Pcs/盒,底部/每盒上面放一个隔板).


② 7盒(231Pcs)一捆(十字包装缠紧,并贴上标签),注:底部放一个隔板,在每盒上面放一个隔板.

③ 2捆/箱(462 Pcs),注:纸箱底部/中间/顶部各放一个隔板.


外箱物料标签



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.



⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.




④ 每箱2捆,若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. 每盒装成品33Pcs(每盒上下各放一个隔板),7盒一捆十字包装缠紧,并贴上标签;
2. 每箱装2捆,14盒(462 Pcs),纸箱底部/中间/顶部各放一个隔板;
3. 外箱尺寸与规格:29.5*29.5*26cm K=K ;
4. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
5. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2026/03/16	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次(PAGE): 1/1		品名 (ITEM NO)	80PIN 工业连接器 系列
设计 (DESIGN)	Lee	包装规范	料号 (PART NO)	
审核 (CHECKED)	朱汝健			
核准 (APPROVED)				