







- NOTES
Bemerkungen
- 1

0-2 AS SHOWN
0-2 wie gezeichnet
- 2

ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- 3

FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH  ARE DOCUMENTED IN THE PPFB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT DOCUMENTED IN THE PPFB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit  gekennzeichnet sind, werden im PPFB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im PPFB dokumentiert.
Abweichungen sind zu korrigieren.
- 4

SUPPLIER-MARKING
Lieferantenkennzeichnung
- 5

MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung
- 6

DATE MARKING
Datumskennzeichnung
- 7

SUPPLIER REVISION INDEX
Revisionsindex des Lieferanten
- 8

CAVITY IDENTIFICATION
Kammerkennzeichnung
- 9

MOULD CAVITY MARKING: FOR FIRST MOULD ONLY. MOULD CAVITY NO. "Y"
FOR FURTHER MOULDS X.Y
X = MOULD NO.
Y = MOULD CAVITY NO.
Formnestkennzeichnung: fuer erstes Werkzeug nur Formnest-Nr. "Y"
Fuer weitere Werkzeuge X.Y
X = Werkzeug-Nr.
Y = Formnest-Nr.
- 10

28 CAVITIES MAX. WIRE SIZE 0.5 mm² FLR PERMITTED, DIN 72551-6
4 CAVITIES MAX. WIRE SIZE 0.75 mm² FLR PERMITTED, DIN 72551-6
28 Kammern max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.5 mm² FLR, DIN 72551-6
4 Kammern max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75 mm² FLR, DIN 72551-6
- 10.1

MAX. INSULATION DIAMETER 1.9 mm
Max. Aussendurchmesser Isolierung 1.9 mm
- 11

APPLICABLE MATERIAL TYPE IS RELATED TO TOOL
Zu verwendender Werkstoff Typ ist abhanengig vom Werkzeug
- | ITEM Pos. | TITLE Benennung | TOOL-NO. Werkzeug-Nr. | MATERIAL TYPE Werkstoff Typ |
|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | SOCKET HOUSING Buchsengehaeuse | 3.X | II |
| | | ALL OTHER TOOLS alle anderen Werkzeuge | I |

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE Connectivity - No.
50	CONTACTS BY TE CONNECTIVITY Kontakte von TE Connectivity 	929454
51	MATING TO HEADER BY TE CONNECTIVITY Passend zu stiftwanne von TE Connectivity	968720
52	MATING TO SHIELD BY TE CONNECTIVITY Passend zu Kappe von TE Connectivity	967348

SOCKET HOUSING 32 POS. Buchsengehaeuse 32 pol.	0.003	965612-2	A	PBT-GF15 / DU PONT Crastin SK602	PBT-GF15/KINGFA HS BK128	schwarz/BLACK aehnl./SIM. RAL 9005	I
Benennung TITLE	Masse [kg] MASS [kg]	TE Connectivity Bestell-Nr. ORDER-NO.	REV	Werkstoff I MATERIAL I 	Werkstoff II MATERIAL II 	Oberflaeche/Farbe SURFACE/COLOUR	Variante VERSION

1:1

3D-ANSICHT

1:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
Diese Zeichnung ist ein kontrolliertes Dokument.

DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (MM)

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-100. VALIDITY HAS THE RELEVANT VERSION AT THE MOMENT OF PART CONSTRUCTION.
Freiinterpretieren nach DIN 9005-100. Giltigkeit hat die aktuelle Version zum Zeitpunkt der Teilkonstruktion.
TOLERANZ NACH ISO 8015
ANGABEN NACH DIN 9132
FINISH OBERFLAECHE/FARBE

MATERIAL

DWN HARISH M 15FEB2017
CHK VISHWANATH NAIK 15FEB2017
APVD -

NAME

PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT GEWICHT

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG

 TE Connectivity

SOCKET HOUSING 32POS., MQS Buchsengehaeuse 32pol., MQS

SIZE CAGE CODE DRAWING NO. 00779 965612

RESTRICTED TO NUR FÜR

SCALE MASSSTAB 5:1

SHEET BLATT 1 OF VON 1

REV A4