








### 1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 75欧姆
- 1.2 工作频率: DC-4 GHz
- 1.3 工作电压: 500V/最大值
- 1.4 绝缘电阻:  $\geq 5000 \text{ M}\Omega$

### 2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围:  $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

|     |       |      |      |       |
|-----|-------|------|------|-------|
| 5   | 华司    | 铁料   | 镀镍   | 1     |
| 4   | 螺母    | 黄铜   | 镀镍   | 1     |
| 3   | 中心针   | 铍铜   | 镀金   | 1     |
| 2   | 胶芯    | PTFE | 白色   | 1     |
| 1   | 本体    | 黄铜   | 镀镍   | 1     |
| No. | 规格/描述 | 材质   | 外观处理 | 数量/单位 |

|                                                                                                                                                |    |                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  The View                                                 |    |  DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD |              | Web: <a href="https://www.dosinconn.cn/">https://www.dosinconn.cn/</a><br>Mailbox: <a href="mailto:sale@dosin.cn">sale@dosin.cn</a><br>Tel: (0086)769-81153906 |                    |
| 单位<br>Unit                                                                                                                                     | mm | 比例<br>Scale                                                                                                       | 1:1          |                                                                                                                                                                |                    |
| 图号<br>Drawing NO                                                                                                                               |    | 料号<br>Part Number                                                                                                 | DS801FPR0051 | 产品名称<br>Product name                                                                                                                                           | BNC 90°母头<br>插板连接器 |
| 文件保密 File security<br>This drawing shall not be copied,<br>circulated or used for other<br>purposes without permission.<br>本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用 |    | 未注公差 Unmarked tolerance                                                                                           |              | 绘图<br>Draw drawing                                                                                                                                             | 季善源                |
|                                                                                                                                                |    | 零部件 Parts<br>X. $\pm 0.30$<br>X.X $\pm 0.20$<br>X.XX $\pm 0.10$                                                   |              | 审核<br>Check                                                                                                                                                    |                    |
|                                                                                                                                                |    | 角度 angle $\pm 3^{\circ}$                                                                                          |              | 客户确认<br>Customer confirmation                                                                                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                |    |                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                |                    |