


由Autodesk教育版产品制作



PART NO.	A	B	C	包装数量
BC-75-3PD540-B	5.4	3.8	4.6	800个/卷
BC-75-3PD600-B	6.0	4.4	5.2	800个/卷
BC-75-3PD650-B	6.5	4.9	5.7	700个/卷
BC-75-3PD700-B	7.0	5.4	6.2	700个/卷
BC-75-3PD750-B	7.5	5.9	6.7	600个/卷
BC-75-3PD800-B	8.0	6.4	7.2	600个/卷

性能:
额定电流: 2.0A
额定电压: 12V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ MAX
绝缘电阻: 500MΩ
工作温度: -40℃~+85℃
使用寿命: 3000次以上
塑件(材质): LCP(黑色) UL94-V0
接触点(材质): 锡磷青铜, 触点镀金3U", 焊脚镀锡100U", 镍30-80U"
固定片(材质): 黄铜C2680, 镀全雾锡100U"以上, 镍底30-80U"
环保要求: 符合ROHS限值。

版本REV.	更版标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
				X. ±0.35		
				X.X ±0.25	品名ARTICLE: 电池连接器	
绘制DRAWN				X.XX ±0.15		
设计DES' D				X.XXX ±0.05		
审核CHK' D				视图方法 PROJECTION	图号MODEL: BC-75-3PDX-B	
批准APPV' D						
				比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页

由Autodesk教育版产品制作