






性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃


使用寿命: 5000次以上

塑件(材质): LCP(黑色) UL94-V0


接触点(材质): 锡磷青铜, 触点镀金3U",
焊脚镀金1U", 镍30-80U"

固定片(材质): 黄铜C2680,
镀全雾锡70U"以上, 镍底30-80U"

环保要求: 符合ROHS限值。




PART NO.	DIM A	DIM B
BC-25-6P170-B	1.70	3.05 ± 0.2
BC-25-6P200-B	2.0	3.35 ± 0.2



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(. XX ± 0.05)

版本REV.		更新标记REVISION		NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		东莞市文章济美电子有限公司		
						X. ± 0.15 X. ° ± 1°				
						X.X ± 0.10 X.X ° ± 0.5°				
绘制DRAWN		JM				X.XX ± 0.05 X.XX ± 0.05°		品名ARTICLE: 电池连接器		
设计DES' D						X.XXX ± 0.005 X.XXX ± 0.005°				
						视图方法 PROJECTION		图号MODEL: BC-25-6PX-B		
审核CHK' D		Davi								
批准APPV' D						比例SCALE:		单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页