





REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0		2023.3.27




技术参数
TECHNICAL PARAMETER
间距: 0.5mm
Pitch: 0.5mm
额定电流: 0.5A AC,DC
Current rating: 0.5A AC,DC
额定电压: 50V AC,DC
Voltage rating: 50V AC,DC
温度范围: -40℃ ~ +85℃
Temperature range: -40℃ ~ +85℃


耐压: 200V/min
Withstand Voltage: 200V/min
接触电阻: ≤ 0.03Ω
Contact resistance: ≤ 0.03Ω
绝缘电阻: ≥ 500MΩ
Insulation resistance: ≥ 500MΩ



Pin No.	Dimensions (mm)			Pin No.	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
30	14.50	15.50	20.60	46	22.50	23.50	28.60
31	15.00	16.00	21.10	47	23.00	24.00	29.10
32	15.50	16.50	21.60	48	23.50	24.50	29.60
33	16.00	17.00	22.10	49	24.00	25.00	30.10
34	16.50	17.50	22.60	50	24.50	25.50	30.60
35	17.00	18.00	23.10	51	25.00	26.00	31.10
36	17.50	18.50	23.60	52	25.50	26.50	31.60
37	18.00	19.00	24.10	53	26.00	27.00	32.10
38	18.50	19.50	24.60	54	26.50	27.50	32.60
39	19.00	20.00	25.10	55	27.00	28.00	33.10
40	19.50	20.50	25.60	56	27.50	28.50	33.60
41	20.00	21.00	26.10	57	28.00	29.00	34.10
42	20.50	21.50	26.60	58	28.50	29.50	34.60
43	21.00	22.00	27.10	59	29.00	30.00	35.10
44	21.50	22.50	27.60	60	29.50	30.50	35.60
45	22.00	23.00	28.10				



参考印制电路板
RECOMMENDED P.C.BOARD
PATTERN DIMENSION (REF.)



适用FFC/FPC尺寸
APPLICABLE FFC/FPC
RECOMMENDED DIMENSION

5	吸盖 Cap	LCP (UL94V-0)	1	黑色
4	焊片 Solder	磷青铜	2	电镀(雾锡): 整个表面镀底镍20u"MIN, 再镀雾锡 100u"MIN..
3	端子 Contact	磷青铜	n	电镀(雾锡): 整个表面镀底镍20u"MIN, 再镀雾锡 100u"MIN..
2	锁扣 Actuator	LCP (UL94V-0)	1	黑色
1	基座 Base	LCP (UL94V-0)	1	米色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

ROHS管理规定:
1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、
不可测定物质的成分表, 有效期一年。

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 朱江浩		浙江深海电子有限公司	
X.0	±0.30	X.°	±3°	CHK. BY	丁尔特		
0.X	±0.25						
0.XX	±0.10	X.X°	±0.5°	APRV. BY	姚婷		
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.	1 OF 1	PROD. NAME	SH-FPC0.5NPLT-H2.0(30-60P)
MM	A4	1:1		H05001-00-2	PART NO.	FPC05S2-**L1-C1H20-T2	
				TITLE	0.5 FPC CONN. ZIF SMT SLIDER H=2.0 VERTICAL SINGLE ROW CONTACT		