




REVISION			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APP
A0	NEW RELEASE	01/11/2022	PECK

特性: Specifications
电器 Electrical:
接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max
耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100ΩMax
绝缘阻抗: 100M ohms MIN
材料: Material:
塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶
主体: LCP料黑色耐高温塑胶
护套: LCP料黑色耐高温塑胶
端子: C5191 0.15MM .
外壳: 不锈钢201.
卡勾: 不锈钢301.
电镀规格:
端子: 半金锡, 接触点镀金1u", 焊线处镀锡40-80u".
外壳: 镀亮镍盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)
卡钩: 前镍后锡
环保要求: ROHS, REACH标准.
包装方式: 1500PCS/包装

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

DIMENSION CLASSIFICATION		台灣碩方精密電子科技有限公司 TAIWAN SOFNG PRECISION ELECTRONIC CO., LTD		開關, 連接器 SOFNG	
■ : CRITICAL	☒ : MAJOR	TITLE MC-342S 立贴式2.0TY PE-C公头 长体铆压式		PART NO. MC-342S	
TOLERANCE TABLE		DWG NO. MC-338		SERIES SD106	
.X	± 0.40	APPROVED	Peck	SCALE	1:1
.XX	± 0.25	CHECKED	Paul	UNIT	mm
.XXX	± 0.10	DRAWIN	David	SIZE	A4
ANGLE	± 2°	REV	A0	SHEET NO.	1/1