




版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2020/01/20
B	按实物更新	---	2024/12/11

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 75欧姆
- 1.2 工作频率: DC-4 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 500V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: 5000 兆欧

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: -40℃~+95℃
- 2.2 标“*”为重点管控尺寸


建议开孔尺寸

华司

螺母

建议PCB尺寸

8	华司	铁料	镀1u"金	1
7	螺母	黄铜	镀1u"金	1
6	固定脚	黄铜	镀1u"金	2
5	引线	铁料	镀1u"金	1
4	后胶芯	POM	白色	1
3	前胶芯	POM	白色	1
2	中心针	黄铜	镀0.8u"金	1
1	本体	锌合金	镀1u"金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD CONNECTION & LOCK ASSEMBLY		Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
单位 unit mm		比例 SCALE 1:1		江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD	
图号 Drawing NO		料号 Part Number DOSIN-801-0199C		产品名称 Product name BNC 90° 母头插板连接器	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	胡炳华
		零部件 Parts X. ±0.20 X.X ±0.15 X.XX ±0.10		审核 Check	
				客户确认 Customer confirmation	
		角度 angle ±3°			