

A

B

C

D

- 1.Product main performance/产品主要性能指标
- 2.Endurance (Shell)/壳体拔插次数: 5000
- 3.Operating Temperature/工作温度: -55° C~+200° C
- 4.Humidity(max)/最大潮湿:<=95% [at 60 deg C / 140 F]
- 5.Vibration/振动:15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- 6.Shock Resistance/冲击:100 g [6 ms]
- 7.Salt Spray Corrosion/盐雾:>144 hr
- 8.Shielding (min)/屏蔽性能:75 dB (10 MHz)
- 9.Shielding(min)/屏蔽性能:40 dB (1 GHz)
- 10.P op(max)/最大环境压力:20 bar (870 psi)
- 11.OTHER CHARACTERISTICS /其他性能
- 12.Housing Material/壳体材料: 外壳体为铜合金, 表面镀铬镍
13. Insulator/绝缘体材料:PPS
- 14.Contact PIN/接触针芯: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
15. IP Rating/防水等级:IP50





Part Nunmbering System/产品编号原则

ZC.TGG. 00. 302. C L A D 32

Houing model 主型号
Alignment key 定位销（键位）
Series/系列
Insert Configuration 针芯配置
Housing materia 外壳材质

Cable OD 电缆直径
Collet type 线缆夹类型
Contact type 针芯类型
Insulator material 绝缘体材质


Insert Cofiguration 针芯配置	302	303	304	305
Pin Number(View N) 针芯排列N向				
Pin Size 接触体直径 (mm)	0.5	0.5	0.5	0.35
Withstand voltage 耐电压 (KV) (AC)	500	500	500	300
Rated Current 额定电流 (A)	7.0	7.0	5.0	5.0
Insulation resistance 绝缘电阻 (MΩ)	≥3000MΩ			
R(max) 接触电阻 (mΩ)	10	10	10	15



Alignment key
定位销（键位）
插头前视面视图

键位	键位数量	角度	
G	1	0°	
A	2	α	30°
B	2		60°
J	2	γ	45°

Cable OD 电缆直径 (mm)	Cable diameter 适配电缆直径 (mm)	
	Min	Maxi
2.2	1.3	2.2
3.2	2.3	3.2

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	Andy 2025.06.30				
≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.1 <20~≤50 ±0.1 Angle ±2°	确认 CHK				品名 TITLE	00B系列直式针型插头水滴款
 视 角 THIRD ANGLE	核准 APVD				品号 PART NO	C160101-00205
	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	型号 DRAWING NO	ZC. TGG. 00. 302. CLAD32
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1		