





ROHS

| REV. | ECN NO. | DESCRIPTION | DRAW | DATE |
|------|---------|-------------|------|------|
|      |         |             |      |      |



- 说明:
1. 每卷前后各空16PCS, 尾部用美纹胶纸封住;
  2. 将产品放满盘后, 再卷一圈保护带, 用美纹胶纸将其封住, 并贴上1Pcs物料标签;
  3. 每10卷盘一叠共6000Pcs并装入1个外箱内;
  4. 在搬运过程中要轻拿轻放;
  5. 在运输中不可堆放过多(1.8M最高), 不可重压;
  6. 跌落测试条件:  
成品箱从1.2米高度自由落体(一角三棱六面):  
a. 产品不可跑出下带凹槽;  
b. 产品不可有摔伤, 变形;  
c. 内包装材料不可严重破损.



|                  |       |       |                                                              |  |                          |            |                                                                                       |
|------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| COSTOMER DRAWING |       |       | LAILIAN 深圳市莱联电子有限公司<br>SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO., LTD |  |                          |            |                                                                                       |
| DRAWING          |       |       |                                                              |  |                          |            |                                                                                       |
| CHECK            |       |       |                                                              |  |                          |            |                                                                                       |
| APPROVAL         |       |       |                                                              |  |                          |            |                                                                                       |
| TOLERANCES ARE   |       |       | TITLE                                                        |  | TYPE-C连接器16PIN立贴H6.5     | REV.       | A                                                                                     |
| 30-150           | ±0.35 | ANGLE | PART NO.                                                     |  | LAIL-TYPE-C-16PIN-03Y-LT | UNITS      | mm                                                                                    |
| 10-30            | ±0.2  |       |                                                              |  |                          |            |                                                                                       |
| 5-10             | ±0.15 |       |                                                              |  |                          |            |                                                                                       |
| 0-5              | ±0.1  |       |                                                              |  |                          |            |                                                                                       |
|                  |       |       |                                                              |  |                          |            |                                                                                       |
|                  |       |       | DWG.NO.                                                      |  |                          | Projection |  |