






<i>PIN number variable size comparison table</i>					
<i>PART NO</i>	<i>Pin</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>HMT-HY2. 0-LT2P</i>	<i>2</i>	<i>2. 00</i>	<i>8. 00</i>	<i>2. 50</i>	<i>4. 90</i>
<i>HMT-HY2. 0-LT3P</i>	<i>3</i>	<i>4. 00</i>	<i>10. 00</i>	<i>2. 50</i>	<i>6. 90</i>
<i>HMT-HY2. 0-LT4P</i>	<i>4</i>	<i>6. 00</i>	<i>12. 00</i>	<i>5. 00</i>	<i>8. 90</i>
<i>HMT-HY2. 0-LT5P</i>	<i>5</i>	<i>8. 00</i>	<i>14. 00</i>	<i>7. 00</i>	<i>10. 90</i>
<i>HMT-HY2. 0-LT6P</i>	<i>6</i>	<i>10. 00</i>	<i>16. 00</i>	<i>9. 00</i>	<i>12. 90</i>
<i>HMT-HY2. 0-LT7P</i>	<i>7</i>	<i>12. 00</i>	<i>18. 00</i>	<i>11. 00</i>	<i>14. 90</i>
<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>
<i>HMT-HY2. 0-LT16P</i>	<i>16</i>	<i>30. 00</i>	<i>36. 00</i>	<i>29. 00</i>	<i>32. 90</i>

NOTES:

1. *BASE: LCP*
2. *PIN: Brass*
3. *Solder Tab: Brass*

SPECIFICATIONS:

1. Spacing: 2.0
2. Voltage Rating: 250V AC DC
3. Current Rating: 2A AC DC
4. Insulation Resistance: $800M\Omega$ Min
5. Contact Resistance: $20m\Omega$ Max
6. Withstanding voltage: 500V AC 1/Minute
7. Temperatuer Range: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$



GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		</			
--	--	--	--	--	--