






SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



2~3P结构样式

4P 结构样式

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 250V DC/AC(rms).
4. 额定电流: 3.0A AC, DC.
5. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
6. 耐压值: 800V AC/minute.
7. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.

Part No	Pin	A	B	C
BX-PHB2.0-2-2PWZ	2*2	2.0	6.0	3.2
BX-PHB2.0-2-3PWZ	2*3	4.0	8.0	3.2
BX-PHB2.0-2-4PWZ	2*4	6.0	10.0	3.0
BX-PHB2.0-2-5PWZ	2*5	8.0	12.0	5.0
BX-PHB2.0-2-6PWZ	2*6	10.0	14.0	7.0
BX-PHB2.0-2-7PWZ	2*7	12.0	16.0	9.0
BX-PHB2.0-2-8PWZ	2*8	14.0	18.0	11.0
BX-PHB2.0-2-9PWZ	2*9	16.0	20.0	13.0
BX-PHB2.0-2-10PWZ	2*10	18.0	22.0	15.0
BX-PHB2.0-2-11PWZ	2*11	20.0	24.0	17.0
BX-PHB2.0-2-12PWZ	2*12	22.0	26.0	19.0
BX-PHB2.0-2-13PWZ	2*13	24.0	28.0	21.0
BX-PHB2.0-2-14PWZ	2*14	26.0	30.0	23.0
BX-PHB2.0-2-15PWZ	2*15	28.0	32.0	25.0
BX-PHB2.0-2-16PWZ	2*16	30.0	34.0	27.0
BX-PHB2.0-2-17PWZ	2*17	32.0	36.0	29.0
BX-PHB2.0-2-18PWZ	2*18	34.0	38.0	31.0
BX-PHB2.0-2-19PWZ	2*19	36.0	40.0	33.0
BX-PHB2.0-2-20PWZ	2*20	38.0	42.0	35.0
BX-PHB2.0-2-21PWZ	2*21	40.0	44.0	37.0
BX-PHB2.0-2-22PWZ	2*22	42.0	46.0	39.0

序号	品名	材质
1	2.0-A型双排卧式DIP型WTB胶芯	PA46 UL94V-0 白色
2	2.0-A型双排卧式DIP型WTB长端子	铜合金/表面镀锡
3	2.0-A型双排卧式DIP型WTB短端子	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-PHB2.0-2-NPWZ	版本 REV.	A
			.X ± 0.20 $\pm 2^{\circ}$	审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	2.00 Pitch A型双排弯插WTB	页次 SHEET	1/1
			.XX ± 0.10	核准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.			
			.XXX ± 0.05	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)	