




技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 30V, AC/DC。
4. 耐电压: 200V, AC/minute。
5. 接触电阻: $\leq 0.02\ \Omega$ 。
6. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\ \Omega$ 。
7. 额定电流: 0.5A AC/DC。

序号	品名	材质
1	0.8-C型卧式WTB胶芯	LCP UL94 V-0 自然色
2	0.8-C型立式WTB端子	铜合金 / 表面镀锡
3	0.8-C型卧式WTB焊片	铜合金 / 表面镀锡

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		PART NO. HMT-0.8-NP-WB		TITLE: 0.80 Pitch C型卧式WTB	
X. ± 0.50	$\pm 1^{\circ}$	DESIGN:	James	CUSTOMER	SIZE
.X ± 0.20		CHED:	Talen		A4
.XX ± 0.10		APPD:	Sophia		MM
MANUFACTURE DWG		HMTCONN 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd		SCALE	SHEET
				N:A	1/1