

A

B

C

D

E

F

G

A

B


C

D

E

F

G



## 技术参数

温度范围:  $-40 \sim +70^{\circ}\text{C}$ 

额定电压: 125V



额定电流: 1.5A

接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$ 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$ 


耐 压: 1000V AC/(50HZ)/Min

插 拔 力: 3~20N

寿 命: 750 CYCLES MIN

麦拉胶  
厚度0.08PCB LAYOUT (TOP VIEW)  
RECOMMENDED

|    |     |     |       |     |
|----|-----|-----|-------|-----|
| 2  | 接触  | 铜   | 镀金    |     |
| 1  | 基座  | LCP | 本色    |     |
| 序号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |

|                                                                                       |             |                |                |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 深圳市虹成电子有限公司 |                | 品 名<br>TITLE   | 网口                                                                                    |
|                                                                                       |             |                | 料 号<br>PART NO | HC-WK88-H125-LSB-M                                                                    |
| 一般公差<br>TOLERANCE                                                                     |             | 比 例<br>SCALE   | 1:1            |  |
| 0-10 : $\pm 0.20$ 26-50: $\pm 0.40$                                                   |             | 单 位<br>UNIT    | MM             | 制 图<br>DRAW                                                                           |
| 11-25: $\pm 0.30$ ANGULAR: $\pm 2^{\circ}$                                            |             | 张 数<br>PART NO | 1 OF 1         | 审 核<br>CHECKED                                                                        |
|                                                                                       |             | 版 本<br>REV     | A              | 批 准<br>APPROVE                                                                        |
|                                                                                       |             |                |                | 夏操云                                                                                   |
|                                                                                       |             |                |                | 赵亮亮                                                                                   |

