




Part No	CKT	A	B	C
BX-0.6-2PWT-XM2	2	0.60	1.40	3.10
BX-0.6-3PWT-XM2	3	1.20	2.00	3.70
BX-0.6-4PWT-XM2	4	1.80	2.60	4.30
BX-0.6-5PWT-XM2	5	2.40	3.20	4.90
BX-0.6-6PWT-XM2	6	3.00	3.80	5.50
BX-0.6-7PWT-XM2	7	3.60	4.40	6.10
BX-0.6-8PWT-XM2	8	4.20	5.00	6.70
BX-0.6-9PWT-XM2	9	4.80	5.60	7.30
BX-0.6-10PWT-XM2	10	5.40	6.20	7.90
BX-0.6-11PWT-XM2	11	6.00	6.80	8.50
BX-0.6-12PWT-XM2	12	6.60	7.40	9.10
BX-0.6-13PWT-XM2	13	7.20	8.00	9.70
BX-0.6-14PWT-XM2	14	7.80	8.60	10.30
BX-0.6-15PWT-XM2	15	8.40	9.20	10.90
BX-0.6-16PWT-XM2	16	9.00	9.80	11.50
BX-0.6-17PWT-XM2	17	9.60	10.40	12.10
BX-0.6-18PWT-XM2	18	10.20	11.00	12.70
BX-0.6-19PWT-XM2	19	10.80	11.60	13.30
BX-0.6-20PWT-XM2	20	11.40	12.20	13.90
BX-0.6-21PWT-XM2	21	12.00	12.80	14.50
BX-0.6-22PWT-XM2	22	12.60	13.40	15.10

技术指标:

1. 塑件表面应光洁, 无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 30V, AC/DC.
4. 耐电压: 200V, AC/minute.
5. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$.
6. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$.
7. 额定电流: 0.5A AC/DC.



序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-0.6-NPWT-XM2	版本 REV.	A
1	0.6-卧式WTB胶芯	LCP UL94 V-0 黑色				X. ± 0.5 $\pm 1^{\circ}$	审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	0.60 Pitch 卧式WTB	页次 SHEET	1/1
2	0.6-卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡				X.X ± 0.2	核准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.			
3	0.6-卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡				X.XX ± 0.1	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		