






5.1. STORAGE TEMPERATURE RANGE: $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$;
5.2. OPERATION TEMPERATURE RANGE: $-25^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$;
6. SALT SPRAY TEST: 8H (EXCLUDING RIVETED BENDS)



序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
A	基座	PA46	黑色	
B	端子	C5191	焊区镀锡 全周镀镍	

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	313耳机3节弯脚6.8 黑色	版 本 REV.	A	
			X. XX ± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-PJ-3133-5P-D	单 位 UNITS	mm	
1	初版发行		X. XXX ± 0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ± 3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1	