







技术要求:

1. 塑件材料: PA66 (UL-94V-0)
2. 接触件: 黄铜镀锡
3. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
5. 额定电压: 250V AC DC
6. 额定电流: 3.0A AC DC
7. 耐压: 能承受 1000V AC/Minute
8. 工作温度: $-25^{\circ}\sim +105^{\circ}$
9. 可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 235^{+5}_{-0} , 时间 2.5 ± 0.5 秒
10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



2	端子 Contact	黄铜	2	电镀(锡): 整个表面镀底镍 30u"MIN, 再镀锡80u"MIN
1	基座 Wafer	PA66 (UL94V-0)	1	红色
序号	名称	材料	数量	备注

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-VH3.96-3PZZ-RQ1	版本 REV.	A		
			X.±0.25	X.°±5°									审核 CHECK	EVA
			.X±0.12	.X°±2°										
			.XX±0.05	.XX°±1°										
		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)								