




- 1.材料和电镀:
针筒为黄铜合金, 镀镍 $50-60\mu$ "镀金 1μ ".
针头为黄铜合金, 镀镍 $50-60\mu$ "镀金 1μ ".
弹簧为不锈钢。
- 2.持续工作电流: 1.0A
- 3.工作电压: 低于12V@25℃
- 4.使用寿命: 10000次以上
- 5.耐久性: 10000次弹簧力保持在范围内。
- 6.正向力: 工作点大于80gf
- 7.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。
- 8.可焊性试验 $230 \pm 5^{\circ}\text{C} \pm 1\text{Seconds}$ 湿焊覆盖率95%以上。

深圳市金航标电子有限公司				www.kinghelm.com.cn			
KH-PG2010005-DZ				0755-28190160			
 第三角法		品 名	pogopin		日 期	2024/05/22	
未注公差参见标准		0.02	规 格	PG2. 0-6. 5-10. 0-S3. 5		设 计	
0 = ± 0.1		$\phi 0.03$	材 质	铜棒C3604		审 核	
0.0 = ± 0.05		0.02	客户料号			确 认	
0.00 = ± 0.02		0.04	表面处理	镍底镀金		单 位	mm
0.000 = -		0.02	图 号			比 例	1:1
请勿实测图纸					版 本	REV:A	

日 期	修 改 内 容	版 本	备 注
-----	---------	-----	-----