




产品规格

- 1、额定电流：2A AC，DC
- 2、额定电压：250V AC，DC
- 3、工作温度：-25℃～+85℃
- 4、接触电阻：20mΩ Max
- 5、绝缘电阻：1000MΩ Min
- 6、耐电压：800V AC/minute
- 7、材质：塑胶 PA66, UL94V-0

PIN	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
-02Y	2.00	5.80	4.60	0.70
-03Y	4.00	7.80	6.60	1.20
-04Y	6.00	9.80	8.60	3.35
-05Y	8.00	11.80	10.60	5.35
-06Y	10.00	13.80	12.60	7.30
-07Y	12.00	15.80	14.60	9.30
-08Y	14.00	17.80	16.60	11.35
-09Y	16.00	19.80	18.60	13.35
-10Y	18.00	21.80	20.60	15.35
-11Y	20.00	23.80	22.60	17.35
-12Y	22.00	25.80	24.60	19.35
-13Y	24.00	27.80	26.60	21.35
-14Y	26.00	29.80	28.60	23.35
-15Y	28.00	31.80	30.60	25.35
-16Y	30.00	33.80	32.60	27.35

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	PH孔座 PH-NY
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-PH2.0A20001-NY
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				