


产品规格

- 1、额定电流: 2A AC, DC
- 2、额定电压: 250V AC, DC
- 3、工作温度: -25℃~+85℃
- 4、接触电阻: 20mΩ Max
- 5、绝缘电阻: 1000MΩ Min
- 6、耐电压: 1000V AC/minute
- 7、塑胶: PA66, 阻燃等级: UL94V-0



PIN	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
-02Y	2.00	5.50	3.20	4.55
-03Y	4.00	7.50	3.20	6.55
-04Y	6.00	9.50	4.30	8.55
-05Y	8.00	11.50	4.30	10.55
-06Y	10.00	13.50	8.30	12.55
-07Y	12.00	15.50	10.30	14.55
-08Y	14.00	17.50	12.30	16.55
-09Y	16.00	19.50	12.30	18.55
-10Y	18.00	21.50	12.30	20.55
-11Y	20.00	23.50	16.30	22.55
-12Y	22.00	25.50	16.30	24.55
-13Y	24.00	27.50	16.30	26.55
-14Y	26.00	29.50	16.30	28.55
-15Y	28.00	31.50	16.30	30.55
-16Y	30.00	33.50	16.30	32.55
-17Y	32.00	35.50	16.30	34.55
-18Y	34.00	37.50	16.30	36.55
-19Y	36.00	39.50	16.30	38.55
-20Y	38.00	41.50	16.30	40.55

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	HY孔座 HY2.0-NY
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-HY2.0A20020-NY-S
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				