







开关安装面板
(Switch panel hole dim.)





Specification(技术要求):

- Rated Load(额定负载):1.5A 250VAC
- Temperature Range(操作温度):-25℃~+85℃
- Contact Resistance(接触电阻):≤0.02Ω
- Insulation Resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
- Withstand Voltage(耐压):AC1500V/min
- Operating Force(操作力):2~15N
- Life(寿命):10000 times
- material(材料):PA(塑料)and Cu/Ep Ag(黄铜镀银)





Handle choice:

手柄选择:

Handle type 手柄类型	Short handle 短手柄	Long handle 长手柄
Diagram 简图		


Screw selection:


螺杆选择:

Screw type 螺杆类型	Threaded 有螺纹	No threaded 无螺纹
Diagram 简图		

Function choice:

功能选择:

NO.	specification 产品规格	function 功能	diagram 简图
01	KL-S102C4/B2	SPDT: ON - ON	
02	KL-S103C4/B2	SPDT: ON-OFF-ON	

01	--	第一次出图			2024.11.05
版次 (REV.)	参考 (REF.)	描述 (DESCRIPTION)		绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY) 日期 (DATE)
名称 (NAME)	Toggle Switch Specifications(钮子开关规格书)		功能 (Function)	See above (见上述)	
型号 (MODEL NO.)	KL-S Series CAX-KL-S1**C4B2-5.5YB-JL		绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY)	
物料编号 (Material No.)	比例 (SCALE) NTS(见标注)		日期 (DATE) 2024.11.05	日期 (DATE)	
公差除特别要求外, 均按此规定执行: X. =±0.20, .X=±0.15, .XX=±0.1, <=±1°, 单位:mm (Tolerance unless otherwise specified: X. =±0.20, .X=±0.15, .XX=±0.10, <=±1°, unit:mm)					

浙江创都电子科技有限公司