



深圳市斯泰普科技有限公司

Shenzhen STEIPU S&T Co.,Ltd

产品规格书承认书

Product specification acknowledgement

文件编号 File No. :

顾 客 Customer:

顾客产品名文 Customer Product Name:

顾客文件文 Customer Part No.:

产品名文 Product Name: SMT铜片 SMT Copper Bar

产品型文 Product Part No.: STHW4-DU-HS190210

发布日期 Release Date:2025 年 6 月 5 日

生产工厂 Production Plant : 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.,Ltd.

文本 Version: a

更改单文 Number o f Modiýcation:

审批签字 Signature by Steipu			顾客确认 Customer Approval
拟制 Make	审核 Check	批准 Approved	负责人 By:
周炜鑫	王明	石国伟	日 期 Date:

特别说明 :

1. 此规格书请顾客在 2 周内确认，如未在规定时间内答复，则视为同意。

2. 自提供规格书之日起 2 年内，顾客没有下单订货，本规格书失效。





Special version:

1. This speciýcation is expected to be checked within 2 weeks.Without feedback after 2 weeks, STEIPU will take it as granted that customer approves of this speciýcation.

2. This speciýcation will be invalid if no order within 2 years.

变更履历 Revision Record


顾客 Customer		产品型号 Product Part No.		
变更版 Version	变更日期 Change Date	变更内容 Description	原因 Reason	负责人 By



技术要求 Specification:

- 1、材质 Material: H62黄铜 H62 Brass, 厚度 Thickness: $1.0 \pm 0.1\text{mm}$;
- 2、表面处理 Surface treatment: 电镀锡 Electroplated tin;
- 3、符合RoHS环保要求 Complies with RoHS environmental requirements, 盐雾时间48H , with a salt spray time of 48 hours;
- 4、包装方式 Packaging method: 载带包装 Carrier packaging.

未注尺寸公差 Unmarked dimensional tolerance standards:
线性 Linear:
0.5-3 ± 0.1
>3-6 ± 0.15
>6-30 ± 0.2
>30-120 ± 0.3
>120-400 ± 0.5
>400-1000 ± 0.8
角度 angle: $\pm 5^\circ$

标记	更改前	更改后	日期			材 料		品 名		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.			
①						料 厚		插 片					
②						比 例	3:1						
③						单 位	mm	制 图	石玉林	2025-6-5	Part No. :STHW4-DU-HS190210		
④				视 角				校 对					
								审 核			制造商料号: 3202020530	图 幅	A4


1. 五金原材料材质或物性位说明书 Material or Property Manual for Hardware Raw Materials

化学成分 Chemical Composition

牌号 mark	化学成分 Chemical Composition (%)				
	Cu	Zn	Pb	P	Fe
H62	60.5~63.5	36.4~39.4	≤0.04	≤0.006	≤0.08

2. 包装方式

2.1 内外包装示意图 (仅供参考，实际以实物为准)



2.2 包装信息说明

- A. 最小包装：4000pcs
- B. 每包数量：4000~8000pcs
- C. 每箱数量：20000~40000pcs
- D. 每箱毛重：
- F. 环保标签：RoHS
- G. 储存环境：常温干燥