

1. 技术参数:

- 1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
- 1.2 额定电压: 50V AC/DC
- 1.3 耐压: 500V A/Cminute
- 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
- 1.5 绝缘电阻: 100MΩ MIN
- 2. 使用温度范围: -40℃~+105℃
- 3. 储存温度: -20℃~+50℃
- 4. 储存湿度: ≤90%RH

剖面 A-A

印制电路板

ZJLQ-1.0-NP**-***-**
公司代号
物料系列
PIN引脚数量
贴装方式: L-立贴 W-贴片
电镀工艺:
镀锡: MSn
亮锡: BSn
金: AU
胶芯颜色:
黑色-BK
蓝色-BL
绿色-CN
橙色-OR
黄色-YL
红色-RD
粉色-PK

Circuits		Dimensions(mm)		
A	B	C		
2PIN	1.0	2.5	4.35	
3PIN	2.0	3.5	5.35	
4PIN	3.0	4.5	6.35	
5PIN	4.0	5.5	7.35	
6PIN	5.0	6.5	8.35	
7PIN	6.0	7.5	9.35	
8PIN	7.0	8.5	10.35	
9PIN	8.0	9.5	11.35	
10PIN	9.0	10.5	12.35	
11PIN	10.0	11.5	13.35	
12PIN	11.0	12.5	14.35	
13PIN	12.0	13.5	15.35	
14PIN	13.0	14.5	16.35	
15PIN	14.0	15.5	17.35	
16PIN	15.0	16.5	18.35	
17PIN	16.0	17.5	19.35	
18PIN	17.0	18.5	20.35	
19PIN	18.0	19.5	21.35	
20PIN	19.0	20.5	22.35	
NO	物料名称	数量(PCS)	材质	备注
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	薄片	2 PCS	铜钢	亮锡
③	PIN针	2~16 PCS	铜钢	亮锡
电镀: 镍层: 0.5~1.5um 银层: 2.0~3.5um				

更改记录表		变更内容		签名/日期		未注公差		单位		mm		标准化		签名/日期		品名		料号	
						X.X ±0.30		版本		A		编制		周少华 25.07.02		1.0路贴片NP		ZJLQ-1.0-NP**-***-**	
						X.XX ±0.20		比例		1:1		审核		赵先礼 25.07.02					
						X.XXX ±0.10		投影		1/1		批准		田泽民 25.07.02				浙江领强电子科技有限公司	
						Angle ±3.0°		页次		1/1									
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	