







H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
.....	
13.0	13.5
14.0	15.0



电 路 图



PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行 程: $0.45 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67
9. 防银迁移: 60V, 85℃, 90%RH/60H

6	引脚、触点	黄铜	1	镀银						连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD				
5	基座	PPA	1	耐温280℃（黑色）										
4	防水垫	硅胶	1	耐温280℃（黑色）										
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差		P/N: CTSM12-060B-R-V-0xx
2	盖板	PPA	1	耐温280℃（黑色）	设 计		Huang Hui	2016. 05. 10		单 位	mm	>0. 5~2	±0. 10	CTSM Series Tact Switch
1	按钮	PPA	1	耐温280℃（黑色）	审 核		Mi Wei	2016. 05. 10		重 量		>2~5	±0. 25	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准		Jack Guo	2016. 05. 12				>5~10	±0. 30	
												角度	±0. 5°	