





1.材料和电镀:

针筒为黄铜合金, 镀镍50-60 μ "镀金1 μ ".针头为黄铜合金, 镀镍50-60 μ "镀金1 μ ".

弹簧为不锈钢。

2.持续工作电流: 1.0A

3.工作电压: 低于12V@25℃

4.使用寿命: 10000次以上

5.耐久性: 10000次弹簧力保持在范围内。

6.正向力: 工作点大于80gf

7.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。

8.可焊性试验 230±5℃±1Seconds湿焊覆盖率95%以上。

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-PG204505-DZ

0755-28190160

第三角法

品 名 pogopin

日期 2026/7/10

未注公差参见标准

0.02

规 格 PG2. 0-3. 0-S1. 5-4. 5mm

设计

0 = ±0.1

Ø0.03

材 质 铜棒C3604

审 核

0.0 = ±0.05

0.02

客户料号

确 认

0.00 = ±0.02

0.04

表面处理

单 位 mm

0.000 = -

0.02

图 号

比 例 1:1 版本 REV:A

请勿实测图纸

日期 修改 内 容 版本 备注

5

4

3

2

1

1 of 1