






ABIDE BY ROHS



孔位	A-mm	B-mm	C-mm
PHB-2AW	6.0	2.0	2.7
PHB-3AW	8.0	4.0	3.0
PHB-4AW	10.0	6.0	4.0
PHB-5AW	12.0	8.0	6.0
PHB-6AW	14.0	10.0	8.0
PHB-7AW	16.0	12.0	10.0
PHB-8AW	18.0	14.0	12.0
PHB-9AW	20.0	16.0	14.0
PHB-10AW	22.0	18.0	16.0
PHB-11AW	24.0	20.0	18.0
PHB-12AW	26.0	22.0	20.0
PHB-13AW	28.0	24.0	22.0
PHB-14AW	30.0	26.0	24.0
PHB-15AW	32.0	28.0	26.0
PHB-16AW	34.0	30.0	28.0

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 32#~22#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.6mm

额定电压 (Voltage rating):100V AC,DC

额定电流 (Current rating):2A

接触电阻 (Contact Resistance)≤0.01Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltange):800V/min

材料 (Material)

1.基座: PA66 94V-0(2)

2.插针: 黄铜

2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66 94V-0(2)	1	White 白色
序号	图号	名称	材料	数量	附注

ECN NO.	A	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
			DESCRIPTION.			

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE				浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		X.°±3°	X.X°±5°			产品名称 TITLE	WAFERA针座		
设计 DESIGN		>0-3	>3-18	>18-50	>50-120	产品型号 MODEL	PHB-NAW		
审核 CHECKED		±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	产品编码 PART NO	ESWF-PHBWO-W-XX-C-B		
校准化 STANDARD		重量 WT.				视角 PROJ	比例 SCALE	:	页码 SHEET
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION							1 OF 1