






REVISION			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APP
A0	NEW RELEASE	09/15/2021	PECK



P.C.B LAYOUT TOP VIEW

7	DC-028-07	中心针	1	H62黄铜棒		镀金	<table><tr><th colspan="2">主要技术性能</th><th>公 差</th></tr><tr><td>额定电负荷</td><td>DC12V\ 5A</td><td>X.±0.20</td></tr><tr><td>接触电阻</td><td>≤0.03Ω</td><td>.X±0.10</td></tr><tr><td>绝缘电阻</td><td>≥100MΩ</td><td>.XX±0.05</td></tr><tr><td>耐 压</td><td>AC500V(50Hz)/min</td><td>.XXX±0.02</td></tr><tr><td>插 拔 力</td><td>3-20N</td><td>X°.±5°</td></tr><tr><td>使用温度范围</td><td>-30-70℃</td><td>.X°±2°</td></tr><tr><td>使用寿命</td><td>5000次</td><td>.XX±1°</td></tr></table>	主要技术性能		公 差	额定电负荷	DC12V\ 5A	X.±0.20	接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.10	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.05	耐 压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.02	插 拔 力	3-20N	X°.±5°	使用温度范围	-30-70℃	.X°±2°	使用寿命	5000次	.XX±1°
主要技术性能		公 差																													
额定电负荷	DC12V\ 5A	X.±0.20																													
接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.10																													
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.05																													
耐 压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.02																													
插 拔 力	3-20N	X°.±5°																													
使用温度范围	-30-70℃	.X°±2°																													
使用寿命	5000次	.XX±1°																													
6	DC-028-06	屏蔽罩	1	H62黄铜带	T=0.30	镀银																									
5	DC-028-05	盖 板	1	不 锈 钢	T=0.15																										
4	DC-028-04	弹 片	1	H62磷铜带	T=0.30	镀银																									
3	DC-028-03	插 片	1	H62黄铜带	T=0.30	镀银																									
2	DC-028-02	塑料卡子																													
1	DC-028-01	基 座	1	PPA	黑色																										
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀																									

PIN	φ1.65	φ2.0	φ2.5
APPO			

DC-028C - T25

产品型号

内芯与材质
X20=锰钢2.0mm
X25=锰钢2.5mm
T20=全铜2.0mm
T25=全铜2.5mm

DIMENSION CLASSIFICATION			台灣碩方精密電子科技有限公司 TAIWAN SOFNG PRECISION ELECTRONIC CO., LTD							
■ : CRITICAL			TITLE	DC-028C-T25 沉板卧式大电流插座			開關, 連接器 SOFNG			
☒ : MAJOR										
TOLERANCE TABLE										
.X	±	0.40	PART NO.	DC-028C-T25			SERIES	SD106		
.XX	±	0.25	APPROVED	Peck	DWG NO.		DC-028C			
.XXX	±	0.10	CHECKED	Paul	SCALE	1:1	UNIT	mm	SIZE	A4
ANGLE	±	2°	DRAWIN	David			REV	AO	SHEET NO.	1/1