

Operation:DIP& 直插板式电源连接器



ITEM NO.:DC-017-X20 (Series)

(L20.0×W9.0×H12.8 DC-POWER-SOCKETS)



Technical parameter

直立插装 DIP

正向導入 LATERAL

精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS

PROJECT	LEVEL	A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	1.0A, 30V DC	
	Initial Contact Resistance	30mΩ max.	50mΩ max.
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC	Skey/PD: 100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	6,000 Cycles	5,000 Cycles
	Rated Load	5,000 Cycles	4,000 Cycles
	Storage temp.	-25℃~+75℃(Operating Temp:)	





Unit:mm

DC-017 - X20

产品型号

内芯与材质
X20=锰钢2.0mm
X25=锰钢2.5mm
T20=全铜2.0mm
T25=全铜2.5mm

PIN	φ 1.65	φ 2.0	φ 2.5
APPO			



Operating Force


Inward
Exiting

5.0~8.0N. (1N.=100gram-force)

5.0~8.0N. (1N.=100gram-force)

Solder-ability (Max.)

Manual: 350°C, 3sec.




Pin Definition



Material declaration

No.	NAME	Type	Description
① A	FLAT PIECE	1	H62 黄铜 BRASS[镀银]t=0.25mm
② B	CURVE PIECE	1	H62 黄铜 BRASS[镀银]t=0.25mm
③ C	PIN	1	H59 BRASS
④ D	AXIS SUPPORT	1	H62 黄铜 BRASS[镀银]t=0.25mm
⑤ E	HOUSING	1	耐热尼龙 PPA



CIRCUIT DIAGRAM



本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託
回收商予以回收再生處理。

Products do not belong to •

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權; The company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生; 運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中 [常溫 25°C, 濕度在 50°C 以內], 不可導致材料變形或氧化。