









- SPECIFICATIONS
1. Current Rating: 1A AC, DC
 2. Voltage Rating: 150V AC, DC
 3. Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
 4. Contact Resistance: 30mΩ Max
 5. Insulation Resistance: 500mΩ Min
 6. Withstanding Voltang: 500V AC/minute
 7. Material: Wafer PA9T UL94-V0
Pin Brass Gold-plated



Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
5	HC-1.25-2x5PLT-G	5.00	12.50	6.10
10	HC-1.25-2x10PLT-G	11.25	18.75	12.35
15	HC-1.25-2x15PLT-G	17.50	25.00	18.60
20	HC-1.25-2x20PLT-G	23.75	31.25	24.85
25	HC-1.25-2x25PLT-G	30.00	37.50	31.10



Ordering Information







HC-1.25 - N*** - * - G - 04

Pin	Type	Colour	G-Gold Plated (镀金)
	1-孔距	默认-本色	
	PLT-引脚	0-红色	
		1-蓝色	
		0-黑色	
		0-黄色	
		0-棕色	
		0-白色	
		0-灰色	

3	③	接触件	黄铜	N	镀金
2	②	焊片	黄铜	2	镀金
1	①	基座	PA9T	1	UL94-V0
序号	图号	名称	材料	数量	附件

			GENE RL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL				
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品名称 TITLE	1.25 双排 立贴 镀金	版 本 REV.	A
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection	产品料号 PART NO.	HC-1.25-2xNPLT-G	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2

Circuit	D	E	pcs/box
2x5PLT	11.50	24.00	1000
2x10PLT	14.20	32.00	1000
2x15PLT	20.20	44.00	1000
2x20PLT	20.20	44.00	1000
2x25PLT	26.20	56.00	1000



DEYAIL: B

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK				
			X. X	± 0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	1.25 双排 立贴 镀金-包装图	版本 REV.	A
			X. XX	± 0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-1.25-2xNPLT-G-04	单位 UNITS	mm
			X. XXX	± 0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	2/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	± 3.0°					