

CONNECTORS

Operation:DIP& 3PIN 侧入板式/带螺纹/1.0A/电源连接器



ITEM NO.:DC-005M-X20 (Series)

(L17.5×W9.0×H11.0mm DC-POWER-SOCKETS)

DC-POWER-SOCKETS



Technical parameter

PROJECT		LEVEL	A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating		1.0A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance		50mΩ max.	100mΩ max.
	Insulation Resistance		100MΩ min.500V DC	Skey/PD: 100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage		500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
	There No Load		6,000 Cycles	5,000 Cycles
Durable Performance	Rated Load		5,000 Cycles	4,000 Cycles
	Storage temp.		-35℃~+75℃(Operating Temp:)	

插件封装 DIP


侧向导入 LATERAL

精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS

Unit:mm






DC-005M - X20


产品型号

内芯与材质
X20=锰钢2.0mm
X25=锰钢2.5mm
T20=全铜2.0mm
T25=全铜2.5mm


CIRCUIT DIAGRAM



Operating Force	Inward	5.0~8.0N. (1N.=100gram-force)	Solder-ability (Max.)	IR Reflow:245°C, 5sec. Manual:330°C, 3sec.
	Exiting	5.0~8.0N. (1N.=100gram-force)		




DECIMALS	ANGLES
.X :±0.25	X.° :±1.5°
.XX :±0.15	X.X° :±1.0°
.XXX :±0.10	.XXX° :±0.5°



Material declaration

No.	NAME	Description
①	静态端子	黄铜 C2680/SPCC[镀锡 50u" min]
②	动态端子	磷铜 C5191[镀银]
③	连接片	黄铜 C2680/SPCC[镀锡 50u" min]
④	内芯针	锰钢[镀锡 50u" min]
⑤	基座	PA66 热塑性塑胶[黑色]阻燃
⑥	后垫	PA66 热塑性塑胶[黑色]阻燃
⑦	螺纹	黄铜棒 H65-8.0mm[镀银]
⑧	螺帽	黄铜棒 H65-11.0mm[镀银]



本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託
回收商予以回收再生處理。
Products do not belong to •

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權; The company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生; 運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中 [常溫 25℃,濕度在 50℃以內],不可導致材料變形或氧化。