
艾迈斯产品型号说明

Model Description of Amass Products



Amass 产品规格书


一、产品综述说明

经典款焊接注塑型 2PIN 接头，为目前 15A 动力锂电电源插标准件，拥有镀金层、镀镍层两种选择，另有线对板式设计，一毛钱硬币大小。

二、应用模块

☑锂电池　☐电机　☐控制器　☐充电器　☐其他

三、产品示意图

型号	产品图片	外型图纸
XT30U-F.G.*		

四、规　格

材料	规格	电镀	镀层厚度
金属件	H59-1	G:镀厚金（Au）	0.03μm
材料	**规格**	**颜色**	**阻燃等级**
塑　壳	PA66	*:Y=黄色，B=黑色	UL94-V0

五、特性表

电气性能	测试方法	特性
耐电压	UL1977	DC 500V
额定电流	UL1977	15A 18#
接触电阻	GB/T5095.2	1.20mΩ
绝缘电阻	GB/T5095.2	2000MΩ
瞬时电流	&A 1min ＜80℃	30A 18#
温升	UL1977	15A 4h ＜60℃ 18#
爬电距离	GB/T2900.18	3.46mm
机械性能	**标准**	**特性**
插入力	GB/T5095.8	1.2kg-3.5kg
拔出力	GB/T5095.8	1.2kg-3.5kg
插拔寿命	GB/T5095.1	100 times
防护等级	GB/T4208	IP40
环境性能	**标准**	**特性**
使用温度	GB/T 2423.3	-20℃ to 120℃
盐雾	GB/T 2423.17	48h

六、接线推荐

AWG	温升 60℃	温升 85℃
16#	20A	25A
18#	15A	20A
20#	10A	15A


七、选配说明


☐带后盖　　☐带卡扣　　☐防水　　☐防打火

八、资质证明

☑ UL　　☐ CE　　☑ RoHS 2.0　　☐ Reach

九、安装推荐





注意事项：

在使用时，请勿超出额定的电流和电压。



- 电流和电压过载会导致故障和事故发生。
- 如在带电的状态下，插拔连接器，会导致故障和事故发生，所以请您在未通电的状态下，插拔连接器。

请勿在向连接器施加外力的状态下使用



- 请勿在连接器和电线受力的状态下通电。如受到过大的外力，会破损导致故障和事故发生，所以请勿在此情况下使用。
- 连接器是作为电路的连接部件而设计的，因此请勿将连接器作为外壳等结构物体的一部分使用。

请确认使用环境



- 请勿在环境为高温、高湿的地方使用。
- 如不在规格书中所要求的环境下使用，会导致故障发生。所以请勿在此种情况下使用。

请小心使用



- 连接器是精密部件，请在使用时谨慎小心。
- 请您从打开包装时起就要谨慎小心，即使是有载带和包装管这样包装的产品，它在受到强烈撞击后，还是会造成端子变形、弯曲、脱出等现象发生。

编制：　　审核：　　批准：