


MINI SIM CARD	
Pin No.	NAME
C1	VCC OF SIM
C2	RST OF SIM
C3	CLK OF SIM
C5	GND OF SIM
C6	VPP OF SIM
C7	I/O OF SIM
C4/C8	N/A
SW1	DETECTION SWITCH1
SW2	DETECTION SWITCH2




技术要求:

- 产品外观无脏污,刮伤,变形现象
- 整体无毛边,未射饱;端子无氧化,生锈现象

备注:

簧片镀金层的厚度可根据客户的需求做变更


建议:卡座过完炉(260°),不能马上插卡,请等待半小时后冷却完成,再插卡测试。



▨ PAD AREA
■ KEEP OUT AREA

RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ± 0.05

Circuit Diagram for Detect Switch



7	簧片	磷铜	8	底层镀Ni;表面局部镀Au
6	Z形片	不锈钢	1	
5	小轴	黄铜	1	
4	推杆	锰钢	1	
3	弹簧	不锈钢	1	
2	按钮	LCP	1	
1	支架	LCP/PPS	1	手工焊:材料PPS 波峰焊:材料LCP
序号	名称	材料	数量	备注

COSTOMER DRAWING

LAILIAN 深圳市莱联电子有限公司
SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO., LTD

DRAWING
CHECK
APPROVAL

TITLE SIM卡卡座T3.0(卡托) REV. A

TOLERANCES ARE

PART NO. LAIL-SIM02-T3.0-BA UNITS mm

30-150 ± 0.35
10-30 ± 0.2
5-10 ± 0.15
0-5 ± 0.1

DWG.NO. Projection

ANGLE $\pm 3^\circ$

ROHS







REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE

技术要求:

- 1 .产品外观无脏污, 刮伤, 变形现象
2 .塑体无毛边, 未射饱; 接触片无氧化, 生锈现象


建议: 卡座过完炉 (260°) , 不能马上插卡, 请等待半小时后冷却完成, 再插卡测试.

SIM



2	接触片	磷铜	1	底层Ni≥100μ", 表层Au, 厚度为≥15μ"
1	抽屉	PC	1	
序号	名称	材料	数量	备注
COSTOMER DRAWING		LAILIAN 深圳市莱联电子有限公司		
DRAWING		SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO., LTD		
CHECK				
APPROVAL				
TOLERANCES ARE		TITLE	SIM卡卡座T3.0 (卡托)	REV. A
30-150	±0.35	ANGLE	PART NO.	LAIL-SIM02-T3.0-BA
10-30	±0.2		UNITS	mm
5-10	±0.15		DWG.NO.	
0-5	±0.1		Projection	

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE



卷轮包装零件总颗数:510颗。(实际包装零件颗数:500颗)。

CUSTOMER DRAWING			 深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO., LTD			
DRAWING						
CHECK						
APPROVAL						
TOLERANCES ARE			TITLE	SIM卡卡座T3.0（卡托）	REV.	A
30-150	±0.35	ANGLE	PART NO.	LAIL-SIM02-T3.0-BA	UNITS	mm
10-30	±0.2					
5-10	±0.15					
0-5	±0.1					
			DWG.NO.		Projection	