






ABIDE BY ROHS



使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 32#~22#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.6mm

额定电压 (Voltage rating):100V AC,DC

额定电流 (Current rating):2A

接触电阻 (Contact Resistance):<0.01Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):>1000MΩ

耐压 (Withstand Voltage):800VAC/min

材料 (Material)

1.基座: PA66 94V-0(2)

2.插针: 黄铜

孔位	A-mm	B-mm	C-mm
PH-2A	6.0	2.0	5.0
PH-3A	8.0	4.0	7.0
PH-4A	10.0	6.0	9.0
PH-5A	12.0	8.0	11.0
PH-6A	14.0	10.0	13.0
PH-7A	16.0	12.0	15.0
PH-8A	18.0	14.0	17.0
PH-9A	20.0	16.0	19.0
PH-10A	22.0	18.0	21.0
PH-11A	24.0	20.0	23.0
PH-12A	26.0	22.0	25.0
PH-13A	28.0	24.0	27.0
PH-14A	30.0	26.0	29.0
PH-15A	32.0	28.0	31.0
PH-16A	34.0	30.0	33.0

2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66 94V-0(2)	1	
序号	图号	名称	材料	数量	附注

ECN NO.	A	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
			DESCRIPTION.			

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		X.°±3° X.X°±5°	产品名称 TITLE	WAFERA针座		
设计 DESIGN		>0-3 >3-18 >18-50 >50-120 ±0.12 ±0.15 ±0.3 ±0.5	产品型号 MODEL	PH-A		
审核 CHECKED		图号 DRAWING NO	产品编码 PART NO	ESWF-PH0XX-L-XX-C-B		
校准化 STANDARD		重量 WT.	视角 PROJ	比例 SCALE	页码 SHEET	1 OF 1
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION				