




产品规格

- 1、额定电流：1A AC，DC
 - 2、额定电压：100V AC，DC
 - 3、工作温度：-25℃～+85℃
 - 4、接触电阻：20mΩ Max
 - 5、绝缘电阻：500MΩ Min
 - 6、耐电压：500V AC/minute
 - 7、材质：塑胶 PA46 ，阻燃级别：UL94V-0
- 插针：黄铜 镀锡

PIN	尺寸（mm）		
	A	B	C
-02AWD	1.50	4.50	3.70
-03AWD	3.00	6.00	5.20
-04AWD	4.50	7.50	6.70
-05AWD	6.00	9.00	8.20
-06AWD	7.50	10.50	9.70
-07AWD	9.00	12.00	11.20
-08AWD	10.50	13.50	12.70
-09AWD	12.00	15.00	14.20
-10AWD	13.50	16.50	15.70
-11AWD	15.00	18.00	17.20
-12AWD	16.50	19.50	18.70
-13AWD	18.00	21.00	20.20
-14AWD	19.50	22.50	21.70
-15AWD	21.00	24.00	23.20
-16AWD	22.50	25.50	24.70
-17AWD	24.00	27.00	26.20
-18AWD	25.50	28.50	27.70
-19AWD	27.00	30.00	29.20
-20AWD	28.50	31.50	30.70

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	1.5-NA弯针定位米色
				X. X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-ZH1.5-NAWD-A15002
				X. XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
				X. XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				