


保密等级：□ 绝密 ■ 保密 □ 普通


符合RoHS 环保要求


版次	工程变更单号	基本描述	日期	修订

















RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)

备注:
1.材质:
1.1 胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0
1.2 端子：高导铜C7025，T=0.12mm镀镍50U，镀金G/F；
1.3 外壳：SUS304，T=0.30mm 镀镍50U；
1.4 中夹片：SUS301，T=0.12mm；
2.主要特性：
2.1额定电压：20V
2.2额定电流：5A
2.3接触阻抗：40mΩ MAX(初始值)
50mΩ MAX(测试后)
2.4绝缘阻抗：100MΩ MIN
2.5耐压测试：100V AC R.M.S.
2.6整体插入力：5-20N 整体插入力：5-20N（耐久后）
整体拔出力:8-20N 整体拔出力:5-20N（耐久后）
2.7耐久：10000次
2.8耐高温：SMT 回流焊（峰值260°±5°），塑胶不能有起泡，融胶等不良,变色，翘曲变形在公差范围以内；
2.9产品须做焊锡测试,粘锡面积达到95%以上；
3.0盐雾测试：48H MIN
3.1工作温度：-30℃～+85℃

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND
A2	SSTXp1
A3	SSTXn1
A4	VBUS
A5	CC1
A6	Dp1
A7	Dn1
A8	SBU1
A9	VBUS
A10	SSRXn2
A11	SSRXp2
A12	GND

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
B12	GND
B11	SSRXp1
B10	SSRXn1
B9	VBUS
B8	SBU2
B7	Dn2
B6	Dp2
B5	CC2
B4	VBUS
B3	SSTXn2
B2	SSTXp2
B1	GND

东莞市高铖达电子科技有限公司

品名规格	TYPE C 24P前插后贴沉板8.65有柱			设 计	刘工
未注公差: .000 ±0.10 .00 ±0.20 .0 ±0.30 角度 ±1°	产品料号	TYPE24-N1F1-8650-A		审 核	张工
	图纸类型	成品图	比例 1:1		
	视角	版本 A/0	单位 MM	核 准	