REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE







PCB LAYOUT

NOTE 1:
UL标准(UL Standard)
1. 额定电压与电流：300V/8A
Rated voltage/Rated current:300V/8A
2. 功频耐压：AC1600V/Min
Withstanding Voltage:AC1600V/Min
IEC标准(IEC Standard)
1. 额定电压与电流：250V/7A
Rated voltage/Rated current：250V/7A
NOTE 2:
1. 间距(Pitch)：3.81mm
2. 使用温度范围：-40℃～+105℃
Operating temperature：-40℃～+105℃
3. 符合RoSH环保要求
RoHS Compliance
5. 未标注公差表
Undimensioned tolerances

P距方向公差（mm） Pitch range in mm			其他尺寸公差（mm） Nominal dimension range in mm					— ⌒ ⌓
≤6	6～10	10～24	≤30	30～60	60～100	100～150	>150	0.1/10 ∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1°

订购方式(HOW TO ORDER)
MX15EDGVC-3.81-□□P-□ - □ - □□□□
型号 Series NO. | 间距 Pitch | 极数 Poles | 客户型号 Customer Request
1. 单间距 Single Pitch
2. 双间距 Double Pitch
颜色(Color)
1. 灰色(Gray) 2. 蓝色(Blue)
3. 黑色(Black) 4. 绿色(Green)
5. 橙色(Orange) 6. 红色(Red)
7. 黄色(Yellow) 8. 白色(White)
9. 透明(Transparent)

N=No.of contacts

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
2	(Pin header)焊脚	(Copper alloy)铜合金	(Sn plated)镀锡
1	(Housing)塑件	PA66	UL94V-0

PART NO.: /
APPD: /
CHKD: /
DRFT: /
THIED ANGLE PROJECTION

安徽亿思特电子科技有限公司
ANHUI EAST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

型号	MX15EDGVC-3.81-XXP-1X		
系列	MX15EDGVC-3.81	页码	1/1
图号	MX15EDGVC381001	比例	1:1