







电路图

PCB线路板安装图(± 0.1)

Ordering Information

TC - 6616 * - NH - *G - * - F* * - 05

系列号 F=防水
CV=护套
SQ=方头
P=带柱

按钮高度 动作力 中心高度

脚长 默认=左脚
Z=右脚

6	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	2	
4	基座	PPA(黑色)	———	1	
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	冷轧钢带	———	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	 深圳市华灿天禄电子有限公司				
			DIM TOL	审 核 CHECK		ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	轻触开关(机架式 卧插 6.2x6.0mm 中心高度10.0 脚长3.8)		版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	TC-6616-5.0-260G-10-F3.8-05		单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL			页 次 SHEET	1/1


深圳市华灿天禄电子有限公司
 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	轻触开关(机架式 卧插 6.2x6.0mm 中心高度10.0 脚长3.8)	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-6616-5.0-260G-10-F3.8-05	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1