




- 技术参数:
- 1. 做用温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
 - 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 - 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: $160\text{g}\pm 50\text{g}$;
 - 7. 使用寿命: 50000次;

帽头H
4.3
5.0
6.0
7.0
8.0

Ordering Information

TC - 3611 * - NH - *G - F* * - 05

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 脚长 默认-K脚 Z=直脚

5	接触脚	黄铜	镀银	2	
4	基座	PPA(黑色)	———	1	
3	盖板	不锈钢	———	1	
2	簧片	不锈钢	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	轻触开关(立插 中间直脚插 3.5x6.0mm 脚长7.0)	版 本 REV.	A
			X.X ± 0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	TC-3611-NH-160G-F7.0-05	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ± 0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			X.XXX ± 0.10	投 影 Projection					
			Angle $\pm 3.0^{\circ}$						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE							