








帽头H	直径A
3.8	Ø2.5
4.3	Ø2.5
4.5	Ø2.5
4.8	Ø2.5
5.0	Ø2.3
5.5	Ø2.3
6.0	Ø2.3
7.0	Ø2.3
8.0	Ø2.3




PCB线路板安装图(±0.1)



电路图

技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $260\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 80000次;



Ordering Information

TC - 4410 * - NH - *G - F* * - 05

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 脚长 默认=K脚 Z=直脚

5	接触脚	黄铜	镀银	4	
4	基座	PPA(黑色)	———	1	
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈铁	———	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

1	初版发行	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	DIM	TOL
	X.X	± 0.30
	X.XX	± 0.20
	X.XXX	± 0.10
	Angle	$\pm 3.0^{\circ}$

制 图 DRAWING	审 核 CHECK	批 准 APPROVAL	比 例 SCALE	投 影 Projection
----------------	--------------	-----------------	--------------	-------------------

05



深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	轻触开关(立插 4.5x4.5mm 脚长3.7)	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-4410-NH-260G-F3.7-05	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1