






| 版本 | 描述    | 变更编号 | 日期        |
|----|-------|------|-----------|
| A  | 首次发行  | ---  | 2016/1/26 |
| B  | 按实物更新 | ---  | 2025/5/4  |



#### 1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-6 GHz
- 1.3 S.W.R.:  $\leq 1.5$
- 1.4 工作电压: 500V/最大值
- 1.5 绝缘电阻:  $\geq 5000\text{ M}\Omega$
- 2. 环境保护
- 2.1 工作温度范围:  $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

|     |       |      |      |       |
|-----|-------|------|------|-------|
| 4   | 铜管    | 黄铜   | 镀镍   | 1     |
| 3   | 胶芯    | PTFE | 白色   | 1     |
| 2   | 中心针   | 黄铜   | 镀金   | 1     |
| 1   | 本体    | 黄铜   | 镀镍   | 1     |
| No. | 规格/描述 | 材质   | 外观处理 | 数量/单位 |

|                                                                                                                                          |  |                                                                                                                      |  |                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
|  The View                                             |  | 单位 mm                                                                                                                |  | 比例 1:1                                                    |  |
| 图号<br>Drawing NO                                                                                                                         |  | 料号<br>Part Number                                                                                                    |  | 产品名称<br>Product name                                      |  |
| 文件保密 File security<br>This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission.<br>本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用 |  | 未注公差 Unmarked tolerance<br>零部件 Parts<br>X. $\pm 0.20$<br>XX $\pm 0.15$<br>XXX $\pm 0.10$<br>角度 angle $\pm 3^{\circ}$ |  | 绘图<br>Draw drawing                                        |  |
| DOSIN-802-0039                                                                                                                           |  | TNC 180°公头 接 RG58 线                                                                                                  |  | 审核<br>Check                                               |  |
| 江门市德索连接器有限公司<br>Jiangmen Dosin Connector Co., LTD                                                                                        |  | 客户确认<br>Customer confirmation                                                                                        |  | 胡炳华                                                       |  |
| dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD                                                                                                    |  | Web: <a href="https://www.dosinconn.cn/">https://www.dosinconn.cn/</a>                                               |  | Mailbox: <a href="mailto:sale@dosin.cn">sale@dosin.cn</a> |  |
|                                                                                                                                          |  |                                                                                                                      |  | Tel: (0086)769-81153906                                   |  |