


REVISIONS					
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0	N/A		INITIAL RELEASE	/	/
A1	N/A		图面升级整理图面	2025.05.23	阿树





Specifications:
规格:
1.Voltage rating:500VAC/DC
额定电压：500V AC/DC
2.Current rating:3A AC/DC
额定电流：3A AC/DC
3.Withstanding voltage:500V AC/minute
耐受电压：≥500V AC/分钟
4.Temperature range: −55℃−+125℃
温度范围：−55℃−+125℃
5.Insulation resistance:1000MΩMIN
绝缘电阻：≥1000MΩ
6.Contact resistance:30mΩMax
接触电阻：≥30mΩ
Materiai:
材料：
7.Rubber core:PBT+30%GF UL94V−0
胶芯：PBT +30%GF UL94V−0
8.The iron shell:STEEL Nivkel Plating/
铁壳：STEEL,镀镍
9.Terminal:Brass
端子：黄铜



PART NO.:

X12 15 W P 7 B 1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①Series NO.
②Row No.Pin No.XX−09;15;25;37
③Welding Board Angle :W−Male
④P:Punch−pin
⑤Planting Categotry:7:AuSn
⑥Color:B−BLACK
⑦1:TYPE−1; 2:TYPE−2; 3:TYPE−3;

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION			
	A±0.25	B±0.13	C±0.38	D±0.25
9	18.00	24.99	30.80	19.10
15	26.50	33.32	39.20	27.60
25	40.00	47.04	53.05	41.10
37	56.60	63.50	69.40	57.30

铆合方式	TYPE-1:铆合	TYPE-2:前铆实心螺母	TYPE-3:后铆空心螺母
图示		6.00 [0.236]	4.00 [0.157]

AuGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15
UNSPECIFIED TOLERAuCES	

XKB 星矽 Connection

DESIGN	阿树	VIEW:	MODEL TYPE: D−SUB
CHECKED		UNIT: mm/in	PART NO.: X1215WP7B1
APPROVED		SIZE: A4	DWG NO.: X−X1215WP7B1

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

SCALE	PAGE	REVISION
N/A	1/1	A1