REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE











PCB LAYOUT

N=No.of contacts

NOTE 1:
UL标准(UL Standard)
1. 额定电压与电流：300V/8A
Rated voltage/Rated current:300V/8A
2. 功频耐压：AC1600V/Min
Withstanding Voltage:AC1600V/Min
IEC标准(IEC Standard)
1. 额定电压与电流：250V/7A
Rated voltage/Rated current：250V/7A
NOTE 2:
1. 间距(Pitch)：3.81mm
2. 使用温度范围：-40℃～+105℃
Operating temperature：-40℃～+105℃
3. 符合RoSH环保要求
RoHS Compliance
5. 未标注公差表
Undimensioned tolerances

P距方向公差（mm） Pitch range in mm			其他尺寸公差（mm） Nominal dimension range in mm					— ⌒ ⌭
≤6	6～10	10～24	≤30	30～60	60～100	100～150	>150	0.1/10 ∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1°

订购方式(HOW TO ORDER)
MX15EDGRC-3.81-□□P-□ - □ - □□□□

型号 Series NO. | 间距 Pitch | 极数 Poles | 客户型号 Customer Request

1. 单间距 Single Pitch
2. 双间距 Double Pitch

颜色(Color)
1. 灰色(Gray) 2. 蓝色(Blue)
3. 黑色(Black) 4. 绿色(Green)
5. 橙色(Orange) 6. 红色(Red)
7. 黄色(Yellow) 8. 白色(White)
9. 透明(Transparent)

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
2	(Pin header)焊脚	(Copper alloy)铜合金	(Sn plated)镀锡
1	(Housing)塑件	PA66	UL94V-0

PART NO.:	/
APPD:	/
CHKD:	/
DRFT:	/
THIED ANGLE PROJECTION	

安徽亿思特电子科技有限公司
ANHUI EAST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

型号	MX15EDGRC-3.81-XXP-1X		
系列	MX15EDGRC-3.81	页码	1/1
图号	MX15EDGRC381001	比例	1:1