









0.8 浮动式 SMT 板对板高配合情况



公座单高 合高 母座单高	4.8	6.8
	8.5	9.75

浮动式板对板支持X.Y.Z三方向±0.5的摆动


序号	品名	材质
①	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座嵌芯	PA10T UL94 V-0 颜色:黑色
②	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座焊片	铜合金/表面镀锡
④	0.8 Pitch D型 浮动式立式BTB公座吸盖	LCP 130i UL94 V-0 颜色:黑色

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 50V, AC.
4. 接触电阻: $\leq 0.1\Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-BTB0.8-68HGD3-XPLT	版本 REV.	A
			X.: ±0.50	±1°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	0.8 Pitch D型浮动式立式BTB公座(单高6.8)	页次 SHEET	1/2
			X.X: ±0.20		核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX:±0.10			单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)		

Part No	CKT	A	B	C	D	E
BX-BTB0.8-68HGD3-30PLT	2X15	11.20	13.00	14.40	16.30	11.20
BX-BTB0.8-68HGD3-40PLT	2X20	15.20	17.00	18.40	20.30	15.20
BX-BTB0.8-68HGD3-50PLT	2X25	19.20	21.00	22.40	24.30	19.20
BX-BTB0.8-68HGD3-60PLT	2X30	23.20	25.00	26.40	28.30	23.20
BX-BTB0.8-68HGD3-70PLT	2X35	27.20	29.00	30.40	32.30	27.20
BX-BTB0.8-68HGD3-80PLT	2X40	31.20	33.00	34.40	36.30	31.20
BX-BTB0.8-68HGD3-90PLT	2X45	35.20	37.00	38.40	40.30	35.20
BX-BTB0.8-68HGD3-100PLT	2X50	39.20	41.00	42.40	44.30	39.20
BX-BTB0.8-68HGD3-110PLT	2X55	43.20	45.00	46.40	48.30	43.20
BX-BTB0.8-68HGD3-120PLT	2X60	47.20	49.00	50.40	52.30	47.20



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-BTB0.8-68HGD3-XPLT	版本 REV.	A
			X.: ±0.50	±1°		EVA			品名 TITLE	0.8 Pitch D型浮动式立式BTB公座(单高6.8)	页次 SHEET	2/2
			X.X: ±0.20			JADE			客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX:±0.10			核准 APPROVAL						
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	Bossie (博锡)			