









| 高度L   | 帽头H   | 直径A  |
|-------|-------|------|
| 3.15  | 4.3   | Ø3.5 |
| 3.85  | 5.0   | Ø3.5 |
| 4.35  | 5.5   | Ø3.3 |
| 4.85  | 6.0   | Ø3.3 |
| 5.35  | 6.5   | Ø3.3 |
| 5.85  | 7.0   | Ø3.3 |
| 6.35  | 7.5   | Ø3.3 |
| 6.85  | 8.0   | Ø3.3 |
| 7.35  | 8.5   | Ø3.2 |
| 7.85  | 9.0   | Ø3.2 |
| 8.35  | 9.5   | Ø3.2 |
| 8.85  | 10.0  | Ø3.2 |
| 9.35  | 10.5  | Ø3.0 |
| ...   | ...   | ...  |
| 13.85 | 15.0  | Ø3.0 |
| ...   | >15.0 | Ø3.0 |



#### 技术参数:

1. 做用温度:  $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$ ;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力:  $260\text{g}\pm 50\text{g}$ ;
7. 使用寿命: 100000次;



#### Ordering Information

TC - 0816A \* - NH - \*G - F\* \* - 05

系列号

F=防水

CV=护套

SQ=方头

P=带柱

按钮高度

6.8=6.8mm

.....

A6.8B6.8=A6.8mm、B6.8mm

.....

动作力

.....

.....

.....

.....

脚长

.....

.....

.....

.....

默认=K脚

Z=直脚

|    |      |          |      |    |    |
|----|------|----------|------|----|----|
| 5  | 接触脚  | 黄铜 T=0.3 | 镀银   | 2  |    |
| 4  | 基座   | PPA(黑色)  | ——   | 1  |    |
| 3  | 簧片   | 覆银铜      | 镀银   | 1  |    |
| 2  | 机架   | 冷轧钢带     | 铜锡   | 1  |    |
| 1  | 按钮   | PPA(黑色)  | ——   | 1  |    |
| 序号 | 零件名称 | 材料规格     | 表面处理 | 数量 | 备注 |

|           |                        |                   |
|-----------|------------------------|-------------------|
| 1         | 初版发行                   |                   |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE |

|                   |                   |    |
|-------------------|-------------------|----|
| GENERAL TOLERANCE | 制 图<br>DRAWING    | 05 |
| DIM TOL           | 审 核<br>CHECK      |    |
| X.X ±0.30         | 批 准<br>APPROVAL   |    |
| X.XX ±0.20        | 比 例<br>SCALE      |    |
| X.XXX ±0.10       | 投 影<br>Projection |    |
| Angle ±3.0°       |                   |    |

|                  |                                              |              |     |
|------------------|----------------------------------------------|--------------|-----|
| 产品名称<br>TITLE    | 轻触开关(双联机架式-单孔 卧插<br>17x8.5mm 中心高度12.5 脚长3.2) | 版 本<br>REV.  | A   |
| 产品料号<br>PART NO. | TC-0816A-NH-260G-F3.2-05                     | 单 位<br>UNITS | mm  |
| 材 料<br>MATERIAL  |                                              | 页 次<br>SHEET | 1/1 |



深圳市华灿天禄电子有限公司

ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD