




- 技术参数:
1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 6. 动 作 力: $260\text{g}\pm 50\text{g}$;
 7. 使用寿命: 100000次;



Ordering Information

TC - 1212 * - NH - *G - F* * - 05

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 脚长 默认=长脚 Z=直脚



8	接触脚	黄铜 T=0.30	镀银	4	
7	基座	PPA(黑色)	———	1	
6	簧片	不锈钢	镀银	1	
5	内帽头	PPA(黑色)	———	1	
4	防水薄膜	聚酰胺(黄色透明)	———	1	
3	防水垫片	硅胶(黑色)	———	1	
2	盖板	PPA(黑色)	———	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	轻触开关(立插 防水款 12x12mm 脚长3.1)	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	TC-1212F-8.5-260G-F3.1-05	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						