








PCB线路板安装图(±0.1)




帽头H	直径A	帽头H	直径A
4.3	Ø3.5	8.5	Ø3.3
5.0	Ø3.5	9.0	Ø3.2
5.5	Ø3.3	9.5	Ø3.2
6.0	Ø3.3	10.0	Ø3.2
6.5	Ø3.3	10.5	Ø3.0
7.0	Ø3.3	...	...
7.5	Ø3.3	15.0	Ø3.0
8.0	Ø3.3	>15.0	Ø3.0



电路图

技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz) /min;
6. 动 作 力: $260\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;



Ordering Information

TC - 6603 * - NH - *G - F* * - 05

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 脚长 默认=K脚 Z=直脚

5	接触脚	黄铜	镀银	2	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
2	簧片	覆银铜	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	轻触开关(机架式 卧贴 7.5x7.4mm 中心高度4.5)	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	TC-6603-NH-260G-05	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						

