






PCB线路板安装图(±0.1)



电路图

技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $160\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 80000次;

按钮A

高度La	帽头Ha	直径Aa
6.80	8.3	Ø2.5
9.80	11.3	Ø2.5

按钮B

高度Lb	帽头Hb	直径Ab
6.80	8.3	Ø2.5
9.80	11.3	Ø2.5

Ordering Information

TC - 0715 * - NH - *G - F* * - 05

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 6.8=6.8mm 动作力 默认=K脚 Z=直脚 脚长 A6.8B6.8=A6.8mm、B6.8mm

5	接触脚	黄铜	镀银	4	
4	基座	PPA(黑色)	———	1	
3	簧片	覆银铜	镀银	2	
2	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	2	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

		GENERAL TOLERANCE	制 图	05	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
		DIM TOL	审 核					
		X.X ±0.30	批 准		产品名称	轻触开关(双联支架式 卧式 9.7x7.3mm 中心高度3.1 脚长3.5)	版 本	A
		X.XX ±0.20	APPROVAL		产品料号	TC-0715-NH-160G-F3.5-05	单 位	mm
		X.XXX ±0.10	SCALE		PART NO.		UNITS	
1	初版发行	Angle ±3.0°	投 影		材 料		页 次	1/1
序号	变更内容	日期	Projection		MATERIAL		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE						